



CELL PROTECT®

Zones de protection rapprochée clé en main

TYPES DE BÂTIMENTS

■ Locaux industriels



Pharmaceutique



Cosmétique



Plasturgie



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Filtration et qualité d'air > Salles propres industrielles/ZEC > Solutions clé en main salle propre

APPLICATION

- Réalisation de zones d'empoussièrement contrôlé
- Pour des classes de ISO 8 à ISO 5
- Installation "Plug & Play" dans le local existant

INTÉRÊT DE LA SOLUTION


- Intégration aisée, rapide et sur mesure.
- Coûts de mise en œuvre limités.
- Pour des installations temporaires ou permanentes.

CRITÈRES DE CHOIX

- Surface de la zone (en m²).
- Classe ISO (ISO 8 à ISO 5).
- Options (éclairage/guidage/supportage).
- Type de matériau (inox/aluminium/acier peint).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- **Solution de type ISO 5 : exemple en pharmaceutique**
Système composé d'une série de flux permettant d'avoir un ensemble laminaire avec des vitesses à 0,45 m/s.
- **Solution de type ISO 7 : exemple en plasturgie**
Système composé d'une série de flux permettant d'avoir un ensemble turbulent.
- **Régulation** : Les ventilateurs sont pilotés par une régulation permettant d'avoir un débit constant quelque soit l'encrassement du filtre.



Expertise sur site



Sélection du produit



Pose et mise en service



Qualification